

Garant

Vícedílná boční stěna, Užitná hloubka 1 350 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993260 2500
GTIN	4045197522030
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Boční stěna z ocelového plechu je provedena z plechů, které se upevňují na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

Pro boční zakrytí regálu (nelze instalovat mezi dvě regálová pole). Pro zakrytí celého regálového pole na levé a pravé straně, je nutné objednat 2 kusy bočních stěn (5dílné).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Výška	2375 mm
Oblast použití	Regál na těžké zboží
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 1 350 mm
Šířka	1321 mm

Hloubka	2 mm
Vhodné pro hloubku regálu	1370 mm
Druh produktu	Boční stěna