

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 967120 160 |
| GTIN | 4045197612588 |
| Třída artiklu | 91J |

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápustkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pēchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Výhoda:

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------------|
| Materiál | ocel, zápustkově kovaná |
| Směr otevírání | otevírání směrem dopředu |

| | |
|---------------------|------------------|
| Šířka čelistí | 160 mm |
| Vyměnitelné čelisti | ne |
| Druh produktu | Paralelní svěrák |

Příslušenství

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 160 mm | 967150 160 |
| Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 160 | 967140 160 |
| Podložka pod svěrák | 967330 |
| Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250 | 967328 300X250 |