

RIDGID
Peddinghaus**Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|------------|
| Artikové číslo | 967170 100 |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 93R |

Popis**Provedení:**

- **Kompletní výkovek ze zápusťkové oceli zaručeně nerozbitný.**
- **Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.**
- **Vřeteno chráněno proti znečištění.**
- **Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.**
- **Kalené nastavitelné vedení.**
- **Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.**
- **Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování.**

Pevné provedení.**Text upoutávky:**

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------------|
| Směr otevírání | otevírání směrem dopředu |
|----------------|--------------------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Hmotnost | 6 kg |
| Rozsah upnutí | 125 mm |
| Hloubka upnutí | 65 mm |
| Šířka čelistí | 100 mm |
| Řada | Matador Multiplus |
| Druh produktu | Paralelní svěrák |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm | 967722 100 |
| Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm | 967711 100 |
| Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm | 967728 100 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm | 967724 100 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm | 967723 100 |
| Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 100 mm | 967727 100 |
| Podložka pod svěrák | 967330 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíplst'ové, hladké Šířka čelistí 100 mm | 967726 100 |
| Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm | 967729 100 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm | 967721 100 |
| Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250 | 967328 300X250 |