

RIDGID
Peddinghaus**Paralelní svěrák „Matador“ s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 120 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967190 120
GTIN	2050002047594
Třída artiklu	93R

Popis**Provedení:**

- **Kompletní výkovek ze zápusťkové oceli zaručeně nerozbitný.**
- **Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.**
- **Vřeteno chráněno proti znečištění.**
- **Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.**
- **Kalené nastavitelné vedení.**
- **Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.**
- **Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pýchování.**

S upínacím třmenem.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.**

Rozsah upnutí: 150 mm

Hloubka upnutí: 80 mm

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø: 1/8 – 4 palec

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Rozsah upnutí	150 mm
Hloubka upnutí	80 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1/8 – 4 palec
Šířka čelistí	120 mm
Série	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Jednotlivý upínací třmen Pro svěrák „Matador“ vel. 120	967205 120
Čelist pro upínání trubek (kus) pro „Matador“ Šířka čelistí 120 mm	967210 120
Pár ocelových čelistí, hladkých, pro „Matador“ Šířka čelistí 120 mm	967215 120
Pár plastových čelistí hladkých pro „Matador“ Šířka čelistí 120 mm	967220 120
Pár prismatických čelistí pro „Matador“ Šířka čelistí 120 mm	967225 120
Podložka pod svěrák	967330
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250