



Pár rukavic KryTech 579, Velikost rukavice: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094465 11
GTIN	3245425791219
Třída artiklu	06D

Popis

Provedení:

KryTech 579. Na velmi jemné práce v minimálně zašpiněném a suchém pracovním prostředí. Prsty jsou v nich hbité a skvěle citlivé na dotek. **Prodyšný materiál absorbující pot.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Přizpůsobení tvaru	dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez silikonu	ano
Bez DMF	ne

Velikost rukavice	11
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Prodyšnost	dobré
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Materiál povlaku	PU
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Hmat	velmi dobré
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	96
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4342B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / bílá
Hmotnost	25 g
Délka	220 - 270 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání