



Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967170 120
GTIN	2050002090033
Třída artiklu	93R

Popis

Provedení:

- Kompletní výkovek ze zápusťkové oceli zaručeně nerozbitný.
- Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.
- Vřeteno chráněno proti znečištění.
- Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.
- Kalené nastavitelné vedení.
- Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.
- Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a přechování.

Pevné provedení.

Text upoutávky:

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.**

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
----------------	--------------------------

Technický list

Hloubka upnutí	80 mm
Hmotnost	10 kg
Rozsah upnutí	150 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1/8 – 4 palec
Šířka čelistí	120 mm
Série	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelní svěrák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/967170-120>