

**Ansell****Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-607, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094430 8
GTIN	10076490102491
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

Série ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. **Účinné blokování tuku a oleje.** Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.

S nápletem a 3/4 povlakem pro zachování lepší prodyšnosti.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Prodyšnost	průměrné
Využití v mokřém prostředí	dobré
Bez DMF	ne

Hmat	průměrné
Materiál povlaku	nitrilový
Velikost rukavice	8
Přizpůsobení tvaru	dobré
Bez silikonu	ano
Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Řada	Hycron®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4221X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Délka	246 mm
Barva	modrá
Hmotnost	57 g
Použití	vícerezové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Víceúčelové rukavice