

RIDGID
Peddinghaus**Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967170 140
GTIN	
Třída artiklu	93R

Popis**Provedení:**

- **Kompletní výkovek ze zápusťkové oceli zaručeně nerozbitný.**
- **Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.**
- **Vřeteno chráněno proti znečištění.**
- **Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.**
- **Kalené nastavitelné vedení.**
- **Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.**
- **Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování.**

Pevné provedení.**Text upoutávky:**

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.

Technický popis

Hmotnost	18 kg
----------	-------

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hloubka upnutí	95 mm
Rozsah upnutí	200 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1/8 – 5 palec
Šířka čelistí	140 mm
Řada	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm	967723 140
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm	967724 140
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm	967722 140
Čelist pro upínání trubek (kus) pro „Matador“ Šířka čelistí 140 mm	967210 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm	967711 140