

RIDGID
Peddinghaus**Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967170 160
GTIN	
Třída artiklu	93R

Popis**Provedení:**

- **Kompletní výkovek ze zápuskové oceli zaručeně nerozbitný.**
- **Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.**
- **Vřeteno chráněno proti znečištění.**
- **Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.**
- **Kalené nastavitelné vedení.**
- **Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.**
- **Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování.**

Pevné provedení.**Text upoutávky:**

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
----------------	--------------------------

Rozsah upnutí	225 mm
Hloubka upnutí	120 mm
Hmotnost	25 kg
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1/8 – 6 palec
Šířka čelistí	160 mm
Řada	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 160 mm	967723 160
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 160 mm	967722 160
Čelist pro upínání trubek (kus) pro „Matador“ Šířka čelistí 160 mm	967210 160
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár ocelových čelistí, hladkých, pro „Matador“ Šířka čelistí 160 mm	967215 160
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 160 mm	967724 160
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 160 mm	967711 160
Podložka pod svěrák	967330