

**HOLEX****Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967260 175
GTIN	4045197694294
Třída artiklu	92H

**Popis****Provedení:****Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný.****Otvírání směrem dopředu.** Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí.

Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění.

Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Zvláštní příslušenství:**

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.

Otočná deska č. 967280, upínací třmen č. 967290.

**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967550.

**Technický popis**

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Rozsah upnutí	225 mm
Hmotnost	24 kg
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná

Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s  
vnějším Ø

1 – 5 palec

Druh produktu

Paralelní svěrák

## Příslušenství

Podložka pod svěrák

967330

Pár čelistí pro upínání trubek Vhodné pro svěrák vel. 175

967285 175

Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 175

967280 175

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250

967328 300X250

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260 Vhodné pro  
svěrák vel. 175

967550 175