

Garant**Upínací systém s výkyvnou čelistí, Šířka čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967150 125
GTIN	4045197612649
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:**

Robustní, čistě obrobené upínací čelisti z vysoce kvalitní slitiny hliníku. Pevná čelist s integrovanou páskou s trvalým magnetem, výkyvná čelist s extrémně silným kulatým magnetem.

Výhoda:

Žádné zbytečné smekání konstrukčního dílu ani při vysokém tlaku upnutí.

Použití:

Jedinečné řešení pro upínání jak kónických a asymetrických konstrukčních dílů, tak také rovnoběžných standardních dílů.

Výkyvný úhel až do 16° možný.

Vhodné pro svěráky s odpovídající šířkou čelistí.

Technický popis

Způsob upevnění	Trvalý magnet
Materiál	Hliníková slitina
Šířka čelistí	125 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

