

HOLEX**Paralelní svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967270 100
GTIN	4045197612724
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:**

Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu. Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí. Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné vedení; široká, kalená kovářská plocha.

Použití:

Pro upnutí na pracovní desky.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.

Technický popis

Hmotnost	6,5 kg
Materiál	ocel, zápusťově kovaná
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Rozsah upínání	18 - 75 mm

Rozsah upnutí	125 mm
Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	3/8 – 2,1/2 palec
Šířka čelistí	100 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm	967724 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967727 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Pár čelistí pro upínání trubek Vhodné pro svěrák vel. 100	967285 100
Jednotlivý upínací třmen Vhodné pro svěrák vel. 100	967290 100
Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967726 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100