

RIDGID
Peddinghaus**Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 180 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967170 180
GTIN	2050001780355
Třída artiklu	93R

Popis**Provedení:**

- **Kompletní výkovek ze zápuskové oceli zaručeně nerozbitný.**
- **Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.**
- **Vřeteno chráněno proti znečištění.**
- **Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.**
- **Kalené nastavitelné vedení.**
- **Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.**
- **Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pýchování.**

Pevné provedení.**Text upoutávky:**

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.

Rozsah upnutí: 225 mm

Hloubka upnutí: 120 mm

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø: 1/8 – 7 palec

Hmotnost: 26 kg

Technický popis

Hloubka upnutí	120 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	26 kg
Rozsah upnutí	225 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1/8 – 7 palec
Šířka čelistí	180 mm
Série	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967170 Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967530 160/180
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 140-180	967200 140-180
Čelist pro upínání trubek (kus) pro „Matador“ Šířka čelistí 180 mm	967210 180
Podložka pod svěrák	967330
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250