

Garant**Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1:
M10X181****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.****Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Kmitání: Tlumený

Délka vyložení rozměr A: 200 mm

Otvor Ø D₁: 10,5 mmØ D₂: 18 mm

Vnější Ø D: 35 mm

Užitná délka L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Technický popis**

Závit M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Užitná délka L ₁	181 mm
Otvor Ø D ₁	10,5 mm
Vnější Ø D	35 mm
L ₂	7 mm

Délka vyložení rozměr A	200 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem