

HOLEX**Paralelní svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967270 125
GTIN	4045197612731
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:**

Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný. Otvírání směrem dopředu. Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí. Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.

Použití:

Pro upnutí na pracovní desky.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.

Technický popis

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Směr otvírání	otvírání směrem dopředu
Hmotnost	10,5 kg
Rozsah upínání	18 - 75 mm

Rozsah upnutí	150 mm
Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	3/8 – 3 palec
Šířka čelistí	125 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Sada magnetických svěrákových čelistí Šířka čelistí 125 mm	967702 125
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 125 mm	967721 125
Jednotlivý upínací třmen Vhodné pro svěrák vel. 125	967290 125
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 125 mm	967729 125
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 125 mm	967711 125
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 125 mm	967722 125
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 125 mm	967724 125
Pár čelistí pro upínání trubek Vhodné pro svěrák vel. 125	967285 125
Pár magnetických svěrákových čelistíplstěové, hladké Šířka čelistí 125 mm	967726 125
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 125 mm	967723 125
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 125 mm	967728 125
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 125 mm	967727 125