



Momentový klíč bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 40LNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657215 40L
GTIN	4018754292660
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebením je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.

Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950. **Měrné jednotky:** Nm.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Ukazatel	analogová
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Maximální utahovací moment	40 Nm
Hmotnost	395 g
Rozsah utahovacích momentů	8 - 40 Nm
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	222 mm
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	235,5 mm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	218 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická

Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 730 Quick
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
--	------------

Příslušenství

Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 3	657211 3
Rám stupnice pro momentový klíč Typ 1	657214 1