



Pár rukavic KryTech 563, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094470 7
GTIN	3245425634172
Třída artiklu	04P

Popis

Provedení:

KryTech 563. Na **jemné a obecné práce** v suchém a minimálně zašpiněném pracovním prostředí. Vynikající odolnosti vůči olejům a tukům. Nitrilový povlak odolný proti otěru zajistí dlouhou životnost. Zvláště vhodný k lisování kovů, k zacházení s plechy, mechanické údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Třída ochrany proti pořezání: B

Barva: černá / šedá

bez silikonu: ano

Technický popis

Bez DMF	ano
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3

Velikost rukavice	7
Hmotnost	37 g
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Prodyšnost	dobré
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Hmat	velmi dobré
Využití v mokřém prostředí	dobré
Materiál povlaku	nitrilový
Tepelná ochrana	není k dispozici
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
bez silikonu	ano
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
EN 388:2016	4343B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	Nitril
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání