

HOLEX**Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HBX820, Stoupání: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270736 2
GTIN	4045197982261
Třída artiklu	22B

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	2 mm
Vnitřní / vnější použití	vnější
Způsob použití	pravý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HBX820
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N

Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	omezené použití	130 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		