

HOLEX**Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HBX820, Počet chodů / palec: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270817 11
GTIN	4045197982599
Třída artiklu	22B

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	11 mm
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Způsob použití	pravý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HBX820
Druh závitu	BSP
Druh závitu	G
Druh závitu	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	omezené použití	130 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		