

**HOLEX****Destička s částečným profilem 60° vnitřní pravá, HBX820, Stoupání: 0,5-3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270798 0,5-3
GTIN	4045197982551
Třída artiklu	22B

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Maximální stoupání závitu	3 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Profil dílu
Typ	HBX820
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	MF
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm

Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	omezené použití	130 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		