



Pár rukavic KryTech 563, Velikost rukavice: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094470 8
GTIN	3245425634189
Třída artiklu	04P

Popis

Provedení:

KryTech 563. Na **jemné a obecné práce** v suchém a minimálně zašpiněném pracovním prostředí. Vynikající odolnosti vůči olejům a tukům. Nitrilový povlak odolný proti otěru zajistí dlouhou životnost. Zvláště vhodný k lisování kovů, k zacházení s plechy, mechanické údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Třída ochrany proti pořezání: B

Barva: černá / šedá

bez silikonu: ano

Technický popis

Tepelná ochrana	není k dispozici
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Hmotnost	37 g

Bez DMF	ano
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Velikost rukavice	8
Materiál povlaku	nitrilový
Prodyšnost	dobré
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Hmat	velmi dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Využití v mokřém prostředí	dobré
bez silikonu	ano
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
EN 388:2016	4343B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	Nitril
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání