

**HOLEX****Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967430 160
GTIN	4045197694416
Třída artiklu	92H

**Popis****Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otvírání směrem dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění.

Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (vyměnitelné).

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

**Technický popis**

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Hmotnost	27 kg
Rozsah upnutí	210 mm
Hloubka upnutí	100 mm
Směr otvírání	otvírání směrem dopředu
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	25 - 100 mm
Šířka čelistí	160 mm

Vyměnitelné čelisti	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Pár náhradních čelistí se šrouby pro č. 967430 Šířka čelistí 160 mm	967440 160
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 160 mm	967722 160
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 160 mm	967724 160
Podložka pod svěrák	967330
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 160 mm	967711 160
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 160 mm	967723 160
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967540 160/180