

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s otočnou deskou, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967370 140
GTIN	2050002047730
Třída artiklu	93Q

**Popis****Provedení:**

Kalený z oceli – zaručeně nerozbitný. Otvírání dopředu.

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otvírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.

Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

Otočná deska 360°, plynulé otočení a spolehlivá aretace v jakékoli poloze.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**

Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Směr otvírání	otvírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Šířka čelistí	140 mm
Řada	Heuer Front

Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Podložka pod svěrák	967330
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm	967711 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm	967722 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm	967723 140
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm	967724 140