

HOLEX**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967420 120
GTIN	4045197694362
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu.**

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění. Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Hloubka upnutí	65 mm
Rozsah upnutí	120 mm
Hmotnost	9 kg
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	20 - 55 mm
Šířka čelistí	120 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 120 mm	967724 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 120	967540 120
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 120 mm	967723 120
Podložka pod svěrák	967330
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 120 mm	967711 120
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 120 mm	967722 120