

BROCKHAUS][HEUER

**Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967360 120
GTIN	2050002047686
Třída artiklu	93Q

**Popis****Provedení:****Kalený z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana **rýhovaná**, jedna strana **hladká**. Otočný a výměnný.**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak**.**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

**Technický popis**

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Rozsah upnutí	150 mm
Hloubka upnutí	65 mm

Hmotnost	9 kg
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	16 - 55 mm
Šířka čelistí	120 mm
Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 120	967540 120
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 120 mm	967724 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 120 mm	967711 120
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 120	967390 120
Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“ Šířka čelistí 120 mm	967405 120
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 120 mm	967722 120
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 120 mm	967723 120