

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelní svěrák „Heuer-Front“, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967350 120
GTIN	2050002047648
Třída artiklu	93Q

**Popis****Provedení:****Kovaný z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pýchování.

Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

**Technický popis**

Hloubka upnutí	65 mm
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Rozsah upnutí	150 mm

Hmotnost	9 kg
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	16 - 55 mm
Šířka čelistí	120 mm
Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 120 mm	967724 120
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 120 mm	967722 120
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 120 mm	967723 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 120	967540 120
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 120 mm	967711 120
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 120	967390 120