

HOLEX**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967420 140
GTIN	4045197694379
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu.**

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění. Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Hmotnost	16 kg
Rozsah upnutí	180 mm
Materiál	ocel, zápustkově kovaná
Hloubka upnutí	90 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	20 - 80 mm
Šířka čelistí	140 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 140	967540 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm	967722 140
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm	967711 140
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm	967724 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm	967723 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250