

Garant

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967000, Vhodné pro svěrák vel.: 100



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967500 100
GTIN	4045197694423
Třída artiklu	91J

Popis

Provedení:

Stabilní a vysoce pevná **kovaná** / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí **bezpečnostní upínací páčky**.

Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit **bez přídavné otočné desky o 360°**, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

Vhodné pro:

Paralelní svěráky **GARANT č. 967000**.

Rozsah dodávky:

Včetně všech upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Upozornění:

Výškově nastavitelný stojan i pro originální svěráky LEINEN (neplatí pro LEINEN-JUNIOR č. 967060).

Technický popis

Výškový rozsah	242 mm
Rozsah nad deskou pracovního stolu	93 - 335 mm
Hmotnost	11,8 kg
Vhodné pro svěrák vel.	100
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj