

**Garant****Upichovací planžeta eco zesílené, pravý, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 32/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Třída artiklu	21W

## Popis

**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319133.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

## Technický popis

Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Řada	Eco
Pro maximální Ø obrobku	65 mm
Celková délka L	109,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Upichovací planžeta