

Garant**Upichovací planžeta eco zesílená, levá, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.
Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656– 273670.

Technický popis

Výška planžety h ₅	32 mm
Řada	Eco
Pro maximální Ø obrobku	90 mm
Výška h ₁	25 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	122 mm
Způsob použití	levá

Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta