

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s otočnou deskou a vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 140mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 967380 140    |
| GTIN           | 2050002047778 |
| Třída artiklu  | 93Q           |

### Popis

#### Provedení:

#### Kalený z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání dopředu.

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přínýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana **rýhovaná**, jedna strana **hladká**. Otočný a výměnný.

Otočná deska 360°, plynulé otočení a spolehlivá aretace v jakékoli poloze.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

#### Lakování:

Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak**.

### Technický popis

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Směr otevírání | otevírání směrem dopředu |
| Materiál       | ocel, zápusťkově kovaná  |
| Šířka čelistí  | 140 mm                   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Řada                | Heuer Front      |
| Vyměnitelné čelisti | ano              |
| Druh produktu       | Paralelní svěrák |

## Příslušenství

|  |                |
|--|----------------|
| Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm | 967724 140     |
| Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250   | 967328 300X250 |
| Podložka pod svěrák  | 967330         |
| Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm   | 967711 140     |
| Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“ Šířka čelistí 140 mm              | 967405 140     |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm      | 967723 140     |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm      | 967722 140     |