

BROCKHAUS | HEUER

Paralelní svěrák „Heuer-Front“, Šířka čelistí: 140mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967350 140
GTIN	2050002047655
Třída artiklu	93Q

Popis**Provedení:****Kovaný z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pēchování.

Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Hmotnost	16 kg
Hloubka upnutí	80 mm
Rozsah upnutí	200 mm
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	27 - 70 mm
Šířka čelistí	140 mm
Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm	967724 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm	967723 140
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 140	967540 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm	967711 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm	967722 140
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 140	967390 140
Podložka pod svěrák	967330