

BROCKHAUS][HEUER

**Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967360 160
GTIN	2050002047709
Třída artiklu	93Q

**Popis****Provedení:****Kalený z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana **rýhovaná**, jedna strana **hladká**. Otočný a výměnný.**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak**.**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

**Technický popis**

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Rozsah upnutí	225 mm
Hloubka upnutí	100 mm

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	27 kg
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	27 - 100 mm
Šířka čelistí	160 mm
Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 160 mm	967724 160
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 160 mm	967722 160
Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“ Šířka čelistí 160 mm	967405 160
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967390 160/180
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 160 mm	967723 160
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967540 160/180
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 160 mm	967711 160