

HOLEX**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967420 160
GTIN	4045197694386
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu.**

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění. Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Hmotnost	27 kg
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápustkově kovaná
Hloubka upnutí	100 mm
Rozsah upnutí	210 mm

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	25 - 100 mm
Šířka čelistí	160 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 160 mm	967723 160
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 160 mm	967711 160
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 160 mm	967724 160
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 160 mm	967722 160
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967540 160/180