

BROCKHAUS | HEUER

Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s otočnou deskou a vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967380 160
GTIN	2050002047785
Třída artiklu	93Q

Popis

Provedení:

Kalený z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání dopředu.

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přínýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana **rýhovaná**, jedna strana **hladká**. Otočný a výměnný.

Otočná deska 360°, plynulé otočení a spolehlivá aretace v jakékoli poloze.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Šířka čelistí	160 mm

Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 160 mm	967722 160
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 160 mm	967724 160
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 160 mm	967723 160
Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“ Šířka čelistí 160 mm	967405 160
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 160 mm	967711 160
Podložka pod svěrák	967330