

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelní svěrák „Heuer-Front“, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967350 160
GTIN	2050002047662
Třída artiklu	93Q

**Popis****Provedení:****Kovaný z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pēchování.

Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

**Technický popis**

Hloubka upnutí	100 mm
Rozsah upnutí	225 mm
Hmotnost	27 kg
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	27 - 100 mm
Šířka čelistí	160 mm
Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 160 mm	967723 160
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967540 160/180
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 160 mm	967724 160
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 160/180	967390 160/180
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 160 mm	967711 160
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 160 mm	967722 160