

**HOLEX****Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967430 120
GTIN	4045197694393
Třída artiklu	92H

**Popis****Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otvírání směrem dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění.

Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (vyměnitelné).

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

**Technický popis**

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Hmotnost	9 kg
Hloubka upnutí	65 mm
Rozsah upnutí	120 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	20 - 55 mm
Šířka čelistí	120 mm

Vyměnitelné čelisti	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Pár náhradních čelistí se šrouby pro č. 967430 Šířka čelistí 120 mm	967440 120
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 120 mm	967723 120
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 120 mm	967711 120
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 120 mm	967724 120
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 120	967540 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 120 mm	967722 120