

**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967310 140
GTIN	4045197694348
Třída artiklu	92H

**Popis****Provedení:**

**Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný.**

**Otvírání směrem dopředu, s navařenými upínacími čelistmi pro trubky.**

Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí. Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Upozornění:**

Vhodná otočná deska č. 967280 vel. 150.

**Technický popis**

Směr otvírání	otvírání směrem dopředu
Hmotnost	18 kg
Rozsah upnutí	200 mm
Hloubka upnutí	100 mm
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	3/4 – 3,1/2 palec

Šířka čelistí	140 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm	967723 140
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm	967724 140
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm	967722 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm	967711 140
Podložka pod svěrák	967330
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 150	967280 150