

HOLEX**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967420 100
GTIN	4045197694355
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu.**

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění. Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Rozsah upnutí	100 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hloubka upnutí	50 mm
Hmotnost	5 kg
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	16 - 40 mm
Šířka čelistí	100 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967726 100
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm	967724 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967727 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100