

Univerzální upínací zařízení



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967650
GTIN	2050001741554
Třída artiklu	97G

Popis

Provedení:

Díky kulovému kloubu lze vždy v nejpříznivější pracovní poloze otáčet a sklápět. **Ocelový čep s vnějším závitem M18×1,5 a vnitřním závitem M10** pro připevnění samostatně zhotovených montážních a upínacích zařízení. Kulový kloub lze rychle aretovat v jakékoli poloze rychloupínací páčkou. S upevňovací plochou pro přišroubování na pracovní desku. Lehká slitina; lak napodobující tepaný kov.

Vhodné pro :

Technické svěráky č. 967590, 967600, 967610.

Rozsah otočení kulového kloubu: 360 stupeň

Rozsah výkyvu kulového kloubu: 90 stupeň

Vnější závit upínacího čepu: M18×1,5

Vnitřní závit upínacího čepu: M10

Hmotnost: 0,9 kg

Technický popis

Vnitřní závit upínacího čepu	M10
Rozsah výkyvu kulového kloubu	90 stupeň

Hmotnost	0,9 kg
Rozsah otočení kulového kloubu	360 stupeň
Vnější závit upínacího čepu	M18×1,5
Druh produktu	Upínací zařízení