

Technický svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967590 75
GTIN	2050001741561
Třída artiklu	97G

Popis**Provedení:**

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po 6° až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu. S výměnnými ocelovými čelistmi.

Technický popis

Rozsah výkyvu kulového kloubu	90 stupeň
Rozsah otočení kulového kloubu	360 stupeň
Hloubka upnutí	50 mm
Rozsah upnutí	110 mm
Šířka čelistí	75 mm
Rozsah upínání	0 - 80 mm
Vyměnitelné čelisti	ano

Včetně upínacích třmenů	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár náhradních plastových čelistí Šířka čelistí 75 mm	967620 75
Univerzální upínací zařízení	967650