

**Garant****Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260, Vhodné pro svěrák vel.: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967550 125
GTIN	4045197694560
Třída artiklu	91J

**Popis****Provedení:**

Stabilní a vysoce pevná **kovaná** / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí **bezpečnostní upínací páčky**.

**Výhoda:**

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit **bez přídavné otočné desky o 360°**, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

**Použití:**

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

**Vhodné pro :**

Paralelní svěráky **Horex č. 967260**.

**Rozsah dodávky:**

Včetně všech upeňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**

Stříbro-šedá.

Výškový rozsah: 242 mm

Rozsah nad deskou pracovního stolu: 93 - 335 mm

Hmotnost: 11,1 kg

### Technický popis

Hmotnost	11,1 kg
Výškový rozsah	242 mm
Vhodné pro svěrák vel.	125
Rozsah nad deskou pracovního stolu	93 - 335 mm
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj

### Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260 Vhodné pro svěrák vel. 125/1	967550 125/1
M10X40/3	967003 M10X40/3