

**Garant****Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260, Vhodné pro svěrák vel.: 150**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 967550 150    |
| GTIN           | 4045197694577 |
| Třída artiklu  | 91J           |

## Popis

### Provedení:

Stabilní a vysoce pevná **kovaná** / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí **bezpečnostní upínací páčky**.

### Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit **bez přídavné otočné desky o 360°**, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

### Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

### Vhodné pro :

Paralelní svěráky **Horex č. 967260**.

### Rozsah dodávky:

Včetně všech upeňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

### Lakování:

Stříbro-šedá.

Výškový rozsah: 242 mm

Rozsah nad deskou pracovního stolu: 93 - 335 mm

Hmotnost: 11,5 kg

### Technický popis

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Hmotnost                           | 11,5 kg                     |
| Vhodné pro svěrák vel.             | 150                         |
| Rozsah nad deskou pracovního stolu | 93 - 335 mm                 |
| Výškový rozsah                     | 242 mm                      |
| Druh produktu                      | Výškově stavitelný přístroj |

### Příslušenství

|   |                 |
|---|-----------------|
| Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260 Vhodné pro svěrák vel. 150/1 | 967550 150/1    |
| M12X40/3  | 967003 M12X40/3 |