


**Technický svěrák s upevňovací deskou, Šířka čelistí: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967600 75
GTIN	2050001741370
Třída artiklu	97G

**Popis****Provedení:**

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po 6° až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu. S výměnnými ocelovými čelistmi.

**Technický popis**

Rozsah otočení kulového kloubu	360 stupeň
Rozsah upnutí	110 mm
Rozsah výkyvu kulového kloubu	90 stupeň
Hloubka upnutí	50 mm
Šířka čelistí	75 mm
Vyměnitelné čelisti	ano
S upevňovací deskou	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

---

## Příslušenství

Univerzální upínací zařízení

967650

Pár náhradních plastových čelistí Šířka čelistí 75 mm

967620 75