

Technický svěrák s upínacím blokem a upínacím třmenem, Šířka čelistí: 50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967610 50
GTIN	2050001741387
Třída artiklu	97G

Popis**Provedení:**

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po 6° až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu. S hliníkovými blokovými čelistmi pro upínání obrobků nejrůznějších tvarů.

Technický popis

Rozsah upnutí	75 mm
Hloubka upnutí	35 mm
Rozsah výkyvu kulového kloubu	90 stupeň
Rozsah otočení kulového kloubu	360 stupeň
Šířka čelistí	50 mm
Rozsah upínání	0 - 80 mm
Vyměnitelné čelisti	ano

S upínacím blokem	ano
Včetně upínacích třmenů	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár náhradních upínacích bloků z hliníku Šířka čelistí 50 mm	967630 50
Univerzální upínací zařízení	967650
Pár náhradních upínacích bloků z plastu Šířka čelistí 50 mm	967635 50