

**Garant****CNC odkládací police, Šířka 1500 mm, Pro nástrojové držáky: VDI40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970665 VDI40
GTIN	4045197489227
Třída artiklu	91L

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. **Rozsah nastavení v hloubce 130 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90°** a **šikmo 120°**.

**Vhodné pro :**

Montáž **zavěšením** do **nosných sloupků (skupina 92)**, **CNC regál č. 970680**, a **vozik na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91)**.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 80 mm

Hloubka: 155 mm

Počet uložení nástrojů: 15

Osová vzdálenost A: 85 mm

Nosnost při zavěšení do nosných sloupků: 25 kg

Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál: 50 kg

**Technický popis**

Počet uložení nástrojů	15
Hloubka	155 mm
Výška	80 mm

Osová vzdálenost A	85 mm
Šířka	1500 mm
Pro nástrojové držáky	VDI 40
Nosnost při zavěšení do nosných sloupků	25 kg
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál	50 kg
Oblast použití	CNC regál
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Šířka 1500 mm
Druh produktu	Odkládací polička

## Příslušenství

Plastová vložka Typ VDI40	947390 VDI40
---------------------------	--------------