

**Garant****CNC odkládací police, Šířka 1500 mm, Pro nástrojové držáky: C5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 970665 C5     |
| GTIN           | 4045197489241 |
| Třída artiklu  | 91L           |

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. **Rozsah nastavení v hloubce 130 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90°** a **šikmo 120°**.

**Vhodné pro :**

Montáž **zavěšením** do **nosných sloupků (skupina 92)**, **CNC regál č. 970680**, a **vozik na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91)**.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 80 mm

Hloubka: 155 mm

Počet uložení nástrojů: 14

Osová vzdálenost A: 95 mm

Nosnost při zavěšení do nosných sloupků: 25 kg

Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál: 50 kg

**Technický popis**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Osová vzdálenost A     | 95 mm  |
| Počet uložení nástrojů | 14     |
| Hloubka                | 155 mm |

|   |   |
|---|---|
| Výška                                     | 80 mm   |
| Šířka                                     | 1500 mm   |
| Pro nástrojové držáky                     | C5  |
| Nosnost při zavěšení do nosných sloupků   | 25 kg   |
| Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál | 50 kg   |
| Oblast použití                            | CNC regál   |
| Tloušťka materiálu                        | 1,5 mm  |
| Volba barev                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu                    | Šířka 1500 mm   |
| Druh produktu                             | Odkládací polička   |

## Příslušenství

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Plastová vložka Typ C5 | 947390 C5 |
|------------------------|-----------|