

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-518, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094478 10
GTIN	10076490478596
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-518. Pružné a jemné rukavice s **nízkou hmotností** pouhých 14 g. Spolu s **vysokou pohyblivostí prstů** pro nižší únavu svalstva rukou při dlouhých časech používání. S **18vláknovou úpletovou technologií** a technologickým vláknem Dyneema® Diamond. Vhodné zejména k manipulaci a montáži extrémně malých, ostrohranných dílů.

Provedení reklamní text:

Rukavice proti pořezání s PU povlakem s **vysokou pohyblivostí prstů**, optimální pro konstrukční díly s ostrými hranami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Prodyšnost	dobré
Velikost rukavice	10

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	3
Materiál povlaku	PU
Využití v mokrém prostředí	dobré
Bez DMF	ne
Hmat	velmi dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	3
Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez silikonu	ne
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Technologie pletení	18G
EN 388	3X31B
Materiál nosiče	Nylon; Dyneema®
Povlak	PU
Materiál	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	modrá
Hmotnost	14 g
Délka	210 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

