

Garant**CNC odkládací police, Šířka 1000 mm, Pro nástrojové držáky: HSK100****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 970660 HSK100 |
| GTIN | 4045197489173 |
| Třída artiklu | 91L |

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. **Rozsah nastavení v hloubce 130 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90°** a **šikmo 120°**.

Vhodné pro :

Montáž **zavěšením** do **nosných sloupků (skupina 92)**, **CNC regál č. 970680**, a **vozik na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91)**.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 80 mm

Hloubka: 155 mm

Počet uložení nástrojů: 7

Osová vzdálenost A: 120 mm

Nosnost při zavěšení do nosných sloupků: 25 kg

Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál: 50 kg

Technický popis

| | |
|------------------------|--------|
| Počet uložení nástrojů | 7 |
| Výška | 80 mm |
| Osová vzdálenost A | 120 mm |

| | |
|---|---|
| Hloubka | 155 mm |
| Šířka | 1000 mm |
| Pro nástrojové držáky | HSK 100 |
| Nosnost při zavěšení do nosných sloupků | 25 kg |
| Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál | 50 kg |
| Oblast použití | CNC regál |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | Šířka 1000 mm |
| Druh produktu | Odkládací polička |

Příslušenství

| | |
|----------------------------|---------------|
| Plastová vložka Typ HSK100 | 947390 HSK100 |
|----------------------------|---------------|