

Garant**CNC odkládací police, Šířka 1500 mm, Pro nástrojové držáky: SK50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970665 SK50
GTIN	4045197489197
Třída artiklu	91L

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. **Rozsah nastavení v hloubce 130 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90°** a **šikmo 120°**.

Vhodné pro :

Montáž **zavěšením** do **nosných sloupků (skupina 92)**, **CNC regál č. 970680**, a **vozik na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91)**.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Nosnost nosných sloupků 25 kg;

Nosnost v regálu CNC a vozíku na materiál 50 kg.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 80 mm

Hloubka: 155 mm

Počet uložení nástrojů: 11

Osová vzdálenost A: 115 mm

Nosnost při zavěšení do nosných sloupků: 25 kg

Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál: 50 kg

Technický popis

Hloubka	155 mm
---------	--------

Počet uložení nástrojů	11
Výška	80 mm
Osová vzdálenost A	115 mm
Šířka	1500 mm
Pro nástrojové držáky	SK 50
Nosnost při zavěšení do nosných sloupků	25 kg
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál	50 kg
Oblast použití	CNC regál
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Šířka 1500 mm
Druh produktu	Odkládací polička

Příslušenství

Plastová vložka Typ SK50	947390 SK50
--------------------------	-------------